


OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766

订单号 00803669



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Omikron twin
外壳类型	万向脚轮
标准	类似 EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	1800 kg
6 公里/小时的载重	1400 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	3600 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	60 °C
总高	245 mm
总宽度	189 mm
总重量	17.83 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

支架

外壳材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	透明涂层
偏移量	55 mm
旋转半径	140 mm
转向干涉	280 mm
Lubrication nipple	1
圆顶直径	160 mm

轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄（RAL1005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	200 mm
上板宽	160 mm
上板孔长度（最大）	120 mm
上板孔宽度（最大）	160 mm
上板孔直径	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766

订单号 00803669

产品图纸



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

