



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea                                        |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs           |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 120 kg                                       |
| Conducteur électrique           | Non                                          |
| Inoxydable                      | Oui                                          |
| Statique Capacité de charge     | 240 kg                                       |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                       |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                        |
| Hauteur                         | 120 mm                                       |
| Largeur totale                  | 82 mm                                        |
| Poids global                    | 0.93 kg                                      |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                       |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape          |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape     | Gris blanc (RAL9002)            |
| Déport                  | 32 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 108 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 216 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 52 mm                           |

## ROUE

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                                   |
| Bandage               | Polyuréthane, Injecté                       |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, Inoxydable |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                          |
| Diamètre              | 100 mm                                      |
| Largeur du Bandage    | 20 mm                                       |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A                                  |

## RACCORD

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Type de raccord | Tige pleine Tige, ronde |
| Diamètre Œil    | 28 mm                   |
| Longueur Œil    | 40 mm                   |

Product Drawings

