

# AGILA TWIN

2970PJP075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

EAN 4031582302721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Agila twin             |
| CO2-Emissionen (Scope 3)    | 1.41                   |
| Typ                         | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                 |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                   |
| Rostfrei                    | Nein                   |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                  |
| Bauhöhe                     | 99 mm                  |
| Gesamtbreite                | 71 mm                  |
| Gesamtgewicht               | 0,52 kg                |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse  |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 31,4 mm               |
| Schwenkradius   | 72,5 mm               |
| Störkreis       | 145 mm                |
| Dom Durchmesser | 65 mm                 |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi |
| Lager                    | Präzisionskugellager    |
| Radfarbe                 | Silbergrau (RAL7001)    |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz         |
| Durchmesser              | 75 mm                   |
| Breite der Lauffläche    | 25 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 25 mm                   |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A              |

## BEFESTIGUNG

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 10,3 mm       |

# AGILA TWIN

2970PJP075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

EAN 4031582302721

Bestellnummer 00025555  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

