



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stora
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	80 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	160 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	128 mm

ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	35 mm
旋回半径	85 mm
旋回径	170 mm

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	75 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	六角ナット付きネジ付きシステム、上部、リベット
------------	-------------------------