

# MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktname                 | Mono                         |
| Typ                         | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm                        | EN12528 - Möbelrollen        |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 70 kg                        |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                         |
| Rostfrei                    | Nein                         |
| Statische Tragfähigkeit     | 140 kg                       |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                       |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                        |
| Bauhöhe                     | 104 mm                       |
| Gesamtbreite                | 0 mm                         |
| Gesamtgewicht               | 0,13 kg                      |

## GEHÄUSE

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Gehäusematerial | Polyamid                |
| Gabelform       | Geschlossen             |
| Schwenklager    | Stift, drehbar          |
| Farbe           | Weißaluminium (RAL9006) |
| Ausladung       | 34 mm                   |
| Schwenkradius   | 105 mm                  |
| Störkreis       | 210 mm                  |
| Dom Durchmesser | 0 mm                    |

## RAD

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen              |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi   |
| Lager                    | Gleitlager                |
| Laufflächenfarbe         | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Radfarbe                 | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz           |
| Durchmesser              | 80 mm                     |
| Breite der Lauffläche    | 24 mm                     |
| Achsloch Durchmesser     | 0 mm                      |
| Nabenlänge               | 0 mm                      |
| Breite des Radkörpers    | 24 mm                     |
| Härte der Lauffläche (A) | 90 Shore A                |

## BEFESTIGUNG

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Befestigungsart        | Blindloch für Bundstift B10 |
| Rückenloch Durchmesser | 10 mm                       |

# MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

---

