

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	○ ○ ○ ○ ○
耐食性	○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	1000 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1000 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	120 mm
全幅	100 mm
総重量	1.8 kg

ハウジング

色	ホワイト
オフセット	52 mm
旋回半径	89 mm
旋回径	178 mm
ドーム径	100 mm

車輪

ベアリング	ローラーベアリング、緩衝
車輪色	黒
直径	75 mm
トレッド幅	30.5 mm
ボディ幅	30.5 mm

フィッティング

プレート長	95 mm
プレート幅	95 mm
プレート穴長（最大）	70 mm
プレート穴幅（最大）	70 mm
プレート穴径	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267

注文番号 00062072

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

