

# STYLEA

5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

EAN 4031582356779



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● ● |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Stylea             |
| ハウジングタイプ  | ホイールブレーキ付き自在キャスター  |
| 標準        | EN12528 - 家具用キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 50 kg              |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 100 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 33 mm              |
| 全幅        | 52 mm              |
| 総重量       | 0.06 kg            |

## ハウジング

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 住宅用建材   | ポリアミド                   |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング                 |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回                  |
| 色       | グラファイトブラック<br>(RAL9011) |
| オフセット   | 12 mm                   |
| 旋回半径    | 45 mm                   |
| 旋回径     | 90 mm                   |
| ドーム径    | 15.2 mm                 |

## 車輪

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 本体材質    | ポリアミド                |
| トレッド材質  | 車輪本体と同一              |
| ベアリング   | スパーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| 車軸      | リベット止め               |
| スレッドガード | スレッドガードなし            |
| 直径      | 35 mm                |
| トレッド幅   | 12 mm                |
| ボディ幅    | 12 mm                |

## フィッティング

|            |          |
|------------|----------|
| フィッティングタイプ | B10用止まり穴 |
| ボルト穴径      | 10 mm    |

# STYLEA

5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

EAN 4031582356779

注文番号 00770069

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

