



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	100 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	68 mm
全幅	43 mm
総重量	0.13 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グラファイトブラック (RAL9011)
オフセット	25 mm
旋回半径	53 mm
旋回径	106 mm
ドーム径	23 mm

車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	グラファイトブラック (RAL9011)
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	65 mm
トレッド幅	8 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	8 mm
トレッドの硬度（D）	65 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm
ステム長	20 mm

STYLEA

5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582343588

注文番号 00079444

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

