



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

### コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Zeta           |
| ハウジングタイプ  | 固定キャスター        |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 700 kg         |
| 6km/hの耐荷重 | 560 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 1400 kg        |
| 温度範囲（最小）  | -30 °C         |
| 最大温度範囲    | 80 °C          |
| 取付高       | 164 mm         |
| 全幅        | 117 mm         |
| 総重量       | 1.49 kg        |

### ハウジング

|        |           |
|--------|-----------|
| 住宅用建材  | スチール、超重量系 |
| フォーク形状 | 幅広い、強化版   |
| 色      | 青色被膜保護    |

### 車輪

|            |           |
|------------|-----------|
| 本体材質       | ポリアミド、重量系 |
| トレッド材質     | 車輪本体と同一   |
| ベアリング      | プレーンベアリング |
| 車軸         | ナットでネジ止め  |
| 車輪色        | ナチュラルホワイ  |
| スレッドガード    | スレッドガードなし |
| 直径         | 125 mm    |
| トレッド幅      | 50 mm     |
| ボディ幅       | 50 mm     |
| トレッドの硬度（D） | 75 ショアD   |

### フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 137 mm  |
| プレート幅      | 117 mm  |
| プレート穴長（最小） | 75 mm   |
| プレート穴長（最大） | 80 mm   |
| プレート穴幅（最小） | 75 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 105 mm  |
| プレート穴径     | 11 mm   |

