

ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	200 kg
전기 전도성	예
스테인리스	예
정지 중 하중용량	400 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	128 mm
전체 너비	75 mm
전체 체중	0.73 kg

하우징

주택 자재	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	스테인리스 스틸
오프셋	41 mm
회전 반경	91 mm
회전 간섭	182 mm
뒀 직경	75 mm

휠

차체 재질	폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질	폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
베어링	정밀 볼 베어링, 스테인리스
차축	너트로 고정
휠 색상	실버 그레이(유사한 RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	36 mm
차체 너비	36 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603

주문 번호 00062784
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

