

# ALPHA

3478UFR100P62 tyre-5015

EAN 4031582306958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha                               |
| Tipo                                | Ruota fissa                         |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 160 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 320 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                               |
| Altezza totale                      | 128 mm                              |
| Larghezza complessiva               | 85 mm                               |
| Peso complessivo                    | 0,49 kg                             |

## SUPPORTO

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella     | Largo                       |
| Colore                   | Passivato blu               |

## RUOTA

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Tread hardness              | morbido                                        |
| Materiale del corpo         | Poilammide                                     |
| Materiale del battistrada   | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a rulli                             |
| Asse                        | Vite con dado                                  |
| Colore Ruota                | Nero grafite (RAL9011)                         |
| Parafili                    | Senza parafili                                 |
| Diametro                    | 100 mm                                         |
| Larghezza battistrada       | 34 mm                                          |
| Larghezza corpo             | 34 mm                                          |
| Durezza del Battistrada (A) | 63 Shore A                                     |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 103 mm               |
| Larghezza della piastra          | 85 mm                |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 77 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 77 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 9 mm                 |

# ALPHA

3478UFR100P62 tyre-5015

EAN 4031582306958

Numero d'ordine 00004019

Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

