

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Slijtage	○ ○ ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	250 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	82,5 mm
Totale breedte	70 mm
Totaal gewicht	0,7 kg

BEHUIZING

Kleur	Wit
Offset	36 mm
Zwenk radius	63 mm
Draaicirkel	126 mm
Diameter koepel	70 mm

WIEL

Lagering	Rollager , gedempt
Wielkleur	Zwart
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Breedte wielkern	25 mm

FITTING

Lengte plaat	73 mm
Breedte plaat	73 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	58 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	58 mm
Diameter plaatgat	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN

EAN 4031582413144

Bestelnummer 00062076

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

