

# AGILA

2478PJO150P50

EAN 4031582302394



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Agila                  |
| Typ                         | Bockrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                 |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                   |
| Rostfrei                    | Nein                   |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                  |
| Bauhöhe                     | 185 mm                 |
| Gesamtbreite                | 60 mm                  |
| Gesamtgewicht               | 0,69 kg                |

## GEHÄUSE

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel |
| Gabelform       | Bauchig            |
| Farbe           | Blaupassiviert     |
| Dom Durchmesser | 60 mm              |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi |
| Lager                    | Gleitlager              |
| Radfarbe                 | Silbergrau (RAL7001)    |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 150 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 32 mm                   |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A              |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 77 mm              |
| Plattenbreite               | 67 mm              |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 46,5 mm            |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 51,5 mm            |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 56 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 61,5 mm            |
| Plattenloch Durchmesser     | 8,5 mm             |

# AGILA

2478PJO150P50

EAN 4031582302394

Bestellnummer 00029492

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

