



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	100 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	77 mm
全幅	54 mm
総重量	0.13 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	ホワイトアルミニウム (RAL9006と類似)
オフセット	30 mm
旋回半径	87 mm
旋回径	174 mm
ドーム径	20 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	ホワイトアルミニウム (RAL9006と類似)
車輪色	ホワイトアルミニウム (RAL9006と類似)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	8 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	8 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311259

注文番号 00074620

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

