

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Compacta
Typ	Kółko stałe
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	25 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	50 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	28 mm
Szerokość całkowita	20 mm
Waga całkowita	0,02 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, średni
Kształt Widelec	Kątowny
Kolor	pasywowany na niebiesko
Średnica kopuły	20 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	25 mm
Szerokość Bieżnia	13 mm
Szerokość korpusu	13 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	40 mm
Szerokość płytki	17 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	30 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	30 mm
Średnica otworu płytki	4,5 mm

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Numer zamówienia 00021131
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

