

LEVINA LIGHT

5225PJP075L51-10 9011

EAN 4031582496659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Levina light
Type	Roulette pivotante avec Blocage de roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	150 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	103 mm
Poids global	0.18 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Droit
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Noir graphite (RAL9011)
Déport	27 mm
Rayon d'encombrement	73 mm
Diamètre d'encombrement	146 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	10 mm

LEVINA LIGHT

5225PJP075L51-10 9011

EAN 4031582496659

Numéro de commande 00038792LV
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

