

## LUMINA

A520Y0I050B10-11x20/10DOM38 9011

EAN 4031582340563



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Produktname                 | Lumina    |
| Typ                         | Lenkrolle |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 40 kg     |
| Elektrisch-leitfähig        | Ja        |
| Rostfrei                    | Nein      |
| Statische Tragfähigkeit     | 80 kg     |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C     |
| Bauhöhe                     | 61 mm     |
| Gesamtbreite                | 55 mm     |
| Gesamtgewicht               | 0,1 kg    |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## GEHÄUSE

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Gehäusematerial | Polypropylen                               |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom |
| Schwenklager    | Stift, drehbar                             |
| Farbe           | Graphit schwarz (RAL9011)                  |
| Ausladung       | 20 mm                                      |
| Schwenkradius   | 52 mm                                      |
| Störkreis       | 104 mm                                     |
| Dom Durchmesser | 38 mm                                      |

## RAD

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen, elektrisch-leitfähig |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper            |
| Lager                    | Gleitlager mit Distanzrohr         |
| Achse                    | Vernietet                          |
| Laufflächenfarbe         | Graphit schwarz (RAL9011)          |
| Radfarbe                 | Graphit schwarz (RAL9011)          |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                   |
| Durchmesser              | 50 mm                              |
| Breite der Lauffläche    | 8 mm                               |
| Achsloch Durchmesser     | 0 mm                               |
| Nabenlänge               | 0 mm                               |
| Breite des Radkörpers    | 8 mm                               |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D                         |

## BEFESTIGUNG

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Befestigungsart       | Stift mit Klemmring, mit Bund |
| Bundstift Durchmesser | 11 mm                         |
| Bundstift Länge       | 20 mm                         |

# LUMINA

A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011

EAN 4031582340563

Bestellnummer 00071196  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

