

# ALPHA STAINLESS

8478UFX100P62

EAN 4031582339390



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ● |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ● |

## 핵심 속성

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 제품명            | Alpha stainless |
| 하우징 유형         | 고정 캐스터          |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 160 kg          |
| 전기 전도성         | 아니요             |
| 스테인리스          | 아니요             |
| 정지 중 하중용량      | 320 kg          |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C          |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C           |
| 총높이            | 128 mm          |
| 전체 너비          | 85 mm           |
| 전체 체중          | 0.6 kg          |

## 하우징

|         |              |
|---------|--------------|
| 주택 자재   | 스테인리스 스틸, 헤비 |
| Fork 외형 | 다양한          |
| 색상      | 스테인리스 스틸     |

## 휠

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Tread hardness | 부드러운            |
| 차체 재질          | 폴리아미드           |
| 트레드 재질         | 탄성 타이어, 비표시, 가황 |
| 베어링            | 정밀 볼 베어링, 밀봉된   |
| 차축             | 너트로 고정          |
| 휠 색상           | 실버 그레이(RAL7001) |
| 스레드 가드         | 스레드가드 포함        |
| 직경             | 100 mm          |
| 트레드 폭          | 34 mm           |
| 차체 너비          | 34 mm           |
| 트레드의 경도(A)     | 63 Shore A      |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 100 mm    |
| 플레이트 너비        | 85 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최소)  | 77 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 60 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 77 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 9 mm      |

# ALPHA STAINLESS

8478UFX100P62

EAN 4031582339390

주문 번호 00035116

제품 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

