

## ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Alpha                                 |
| Тип                                | Фіксований Колісна опора              |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 70 kg                                 |
| Електропровідність                 | Так                                   |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                    |
| Статичний Вантажопідйомність       | 140 kg                                |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C                                 |
| Загальна висота                    | 128 mm                                |
| Загальна ширина                    | 85 mm                                 |
| Загальна вага                      | 0,51 kg                               |

## КРОНШТЕЙН

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, важкий |
| Виля Форма       | Широка                |
| Колір            | Пасивований блакитним |

## КОЛЕСО

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла           | Сталь аркуша                   |
| Матеріал протектору     | Лита гума, чорний, електричний |
| Носіння                 | Роликовий підшипник            |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою             |
| Колір Колесо            | Пасивований блакитним          |
| Захист різьби           | Без різьби                     |
| Діаметр                 | 100 mm                         |
| Протектор               | 30 mm                          |
| Ширина тіла             | 30 mm                          |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A                |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластины                          | 103 mm              |
| Ширина тарілки                            | 85 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 77 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 60 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 77 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 80 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 9 mm                |

# ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226

Номер замовлення 00028775

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

