

KAPPA LOAD

9651FTP300P64 CL97

EAN 4031582314557



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Kappa load
ハウジングタイプ	方向ロック付き旋回キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	2400 kg
6km/hの耐荷重	2000 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	4000 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	355 mm
全幅	140 mm
総重量	21.52 kg

ハウジング

住宅用建材	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	ディープグ룹ボールスラストローラーベアリング
色	亜鉛鉄（透明）
オフセット	76 mm
旋回半径	230 mm
旋回径	460 mm
Lubrication nipple	1
ドーム径	140 mm

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鑄造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニーイエロー（RAL1005）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	300 mm
トレッド幅	80 mm
ボディ幅	80 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	175 mm
プレート幅	140 mm
プレート穴長（最大）	105 mm
プレート穴幅（最大）	140 mm
プレート穴径	15 mm

KAPPA LOAD

9651FTP300P64 CL97

EAN 4031582314557

注文番号 00863069

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

