

KAPPA LOAD

9651FTP250P64 CL97

EAN 4031582314526

Numéro de commande 00863474



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa load
Capacité de charge à 4 km/h	2160 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1800 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	3600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	305 mm
Largeur totale	140 mm
Poids	15.87 kg

CHAPE

Couleur de la chape	Fer zingué (transparent)
Déport	65 mm
Rayon d'encombrement	195 mm
Diamètre d'encombrement	390 mm
Lubrification nipple	1
Diamètre du dôme	140 mm

ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	80 mm
Largeur du corps de roue	80 mm

RACCORD

Longueur de la platine	175 mm
Largeur de la platine	140 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	140 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

KAPPA LOAD

9651FTP250P64 CL97

EAN 4031582314526

Numéro de commande 00863174

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

