


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	○ ○ ○ ○ ○
耐食性	○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	630 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	200 mm
全幅	160 mm
総重量	17.54 kg

ハウジング

オフセット	37 mm
旋回半径	122 mm
旋回径	244 mm
ドーム径	145 mm

車輪

ベアリング	未加工ハブ
直径	150 mm
トレッド幅	40 mm
ボディ幅	40 mm

フィッティング

プレート長	145 mm
プレート幅	145 mm
プレート穴長（最大）	120 mm
プレート穴幅（最大）	120 mm
プレート穴径	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

注文番号 00800107

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

