


# OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 製品名       | Omikron twin        |
| ハウジングタイプ  | 固定キャスター             |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器と類似した |
| 4km/hの耐荷重 | 3000 kg             |
| 6km/hの耐荷重 | 2400 kg             |
| 導電性       | いいえ                 |
| ステンレス     | いいえ                 |
| 静荷重       | 4500 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -10 °C              |
| 最大温度範囲    | 60 °C               |
| 取付高       | 325 mm              |
| 全幅        | 154 mm              |
| 総重量       | 21.11 kg            |

## ハウジング

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 住宅用建材              | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 |
| フォーク形状             | 双輪ハウジング   |
| 色                  | 透明塗装      |
| Lubrication nipple | 1         |
| ドーム径               | 160 mm    |

## 車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | 鋳鉄               |
| トレッド材質     | ポリウレタン、鋳造        |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング       |
| 車軸         | ナットでネジ止め         |
| 車輪色        | ハニーイエロー（RAL1005） |
| スレッドガード    | スレッドガード付き        |
| 直径         | 250 mm           |
| トレッド幅      | 50 mm            |
| ボディ幅       | 50 mm            |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA          |
| トレッドの硬度（D） | 42 ショアD          |

## フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 200 mm  |
| プレート幅      | 160 mm  |
| プレート穴長（最大） | 120 mm  |
| プレート穴幅（最小） | 160 mm  |
| プレート穴幅（最大） | 120 mm  |
| プレート穴径     | 15 mm   |

# OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988

注文番号 00801478

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

