


OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Omikron twin
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器と類似した
4km/hの耐荷重	3000 kg
6km/hの耐荷重	2400 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	4500 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	325 mm
全幅	154 mm
総重量	21.11 kg

ハウジング

住宅用建材	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	双輪ハウジング
色	透明塗装
Lubrication nipple	1
ドーム径	160 mm

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニーイエロー（RAL1005）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	250 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	200 mm
プレート幅	160 mm
プレート穴長（最大）	120 mm
プレート穴幅（最小）	160 mm
プレート穴幅（最大）	120 mm
プレート穴径	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988

注文番号 00801478

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

