



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●○
動きのノイズ	●●●○●
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○●

コア属性

製品名	Kappa
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	2040 kg
6km/hの耐荷重	1700 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	4080 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	305 mm
総重量	18.84 kg

ハウジング

住宅用建材	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
Lubrication nipple	1

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	250 mm
トレッド幅	80 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	200 mm
プレート幅	160 mm
プレート穴長 (最大)	160 mm
プレート穴幅 (最大)	120 mm
プレート穴径	15 mm

製品図面

