

# ZETA REVERSE

468BITP125P63 cv

EAN 4031582398311



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta reverse                                                            |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total et Blocage directionnel à ressort |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport                                       |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 500 kg                                                                  |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 400 kg                                                                  |
| Conducteur électrique           | Non                                                                     |
| Inoxydable                      | Non                                                                     |
| Statique Capacité de charge     | 1000 kg                                                                 |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                                                  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                                                   |
| Hauteur                         | 164 mm                                                                  |
| Largeur totale                  | 96 mm                                                                   |
| Poids global                    | 3.17 kg                                                                 |

## CHAPE

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, très lourde                      |
| Forme Chape             | Galbé, Renforcé                                |
| Pivot                   | Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu                                    |
| Déport                  | 60 mm                                          |
| Rayon d'encombrement    | 161 mm                                         |
| Diamètre d'encombrement | 322 mm                                         |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                                          |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Tread profile         | convexe                         |
| Matériau du corps     | Aluminium                       |
| Bandage               | Polyuréthane, Coulé             |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Axe                   | Vissé avec écrou                |
| Couleur Roue          | Jaune miel (RAL1005)            |
| Pare-fils             | Sans protège-filet              |
| Diamètre              | 125 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                           |
| Largeur du corps      | 50 mm                           |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A                      |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D                      |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 137 mm               |
| Largeur de plaque                     | 105 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# ZETA REVERSE

468BITP125P63 cv

EAN 4031582398311

Numéro de commande 00860893

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

