

COMPACTA

1430PJ025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Compacta
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	10 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	20 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	86 mm
全幅	24 mm
総重量	0.03 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、軽量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	1つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	23 mm
旋回半径	82 mm
旋回径	164 mm
ドーム径	24.5 mm
ねじ径	0 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	25 mm
トレッド幅	15 mm
ボディ幅	15 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	35 mm
プレート幅	30 mm
プレート穴長（最大）	23 mm
プレート穴幅（最大）	28 mm
プレート穴径	4.2 mm
ステム長	15 mm

COMPACTA

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面

