

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

注文番号 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Kappa load
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	2160 kg
6km/hの耐荷重	1800 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	3600 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	305 mm
全幅	140 mm
総重量	13.64 kg

ハウジング

住宅用建材	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
色	亜鉛鉄 (透明)
Lubrication nipple	1

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニージェロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	250 mm
トレッド幅	80 mm
ボディ幅	80 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	175 mm
プレート幅	140 mm
プレート穴長 (最大)	105 mm
プレート穴幅 (最大)	140 mm
プレート穴径	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

注文番号 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面

