

ALPHA SMART STAINLESS

8370BOG100P30-13

EAN 4031582494181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Alpha smart stainless
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	125 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	250 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	280 °C
총높이	128 mm
전체 너비	75 mm
전체 체중	0.68 kg

하우징

주택 자재	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	35 mm
회전 반경	85 mm
회전 간섭	170 mm
뒀 직경	75 mm

휠

차체 재질	플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	건식 베어링 부시
차축	너트로 고정
직경	100 mm
트레드 폭	35 mm
트레드의 경도(D)	90 Shore D

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm