



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Novatech
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	700 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1400 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	1 kg

휠

차체 재질	강철, 철
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링, 밀봉된
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	82 mm
트레드 폭	70 mm
차축 홀 직경	17 mm
허브 길이	75 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
베어링 유형	6303
실링 유형	B
다음에 적합	jungheinrich_mic

