

ALPHA SMART STAINLESS

8370IDC100P62

EAN 4031582491265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

핵심 속성

제품명	Alpha smart stainless
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	80 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	160 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	250 °C
총높이	128 mm

하우징

주택 자재	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	35 mm
회전 반경	85 mm
회전 간섭	170 mm

휠

차체 재질	알루미늄
트레드 재질	댐핑, 내열성
베어링	정밀 볼 베어링, 스테인리스
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	35 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	105 mm
플레이트 너비	85 mm
플레이트 홀 길이(최소)	77 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	60 mm
플레이트 구멍 직경	9 mm