

# KAPPA LOAD

9651FTP125P63 CL67

EAN 4031582348736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam                  | Kappa load                        |
| Type                         | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen        |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 660 kg                            |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 550 kg                            |
| Elektrisch geleidend         | Nee                               |
| Roestvrij                    | Nee                               |
| Statisch Draagvermogen       | 1100 kg                           |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                            |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                             |
| Totale hoogte                | 170 mm                            |
| Totale breedte               | 110 mm                            |
| Totaal gewicht               | 5,7 kg                            |

## VORK

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm                  | Breed, versterkt                   |
| Zwenklager                 | Precisiekogellager                 |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd                 |
| Offset                     | 48 mm                              |
| Zwenk radius               | 112,5 mm                           |
| Uitzwenking                | 225 mm                             |
| Lubrication nipple         | 1                                  |
| Diameter koepel            | 111 mm                             |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Gietijzer               |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten   |
| Lager                         | Precisiekogellagers     |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel                    | Honinggeel (RAL1005)    |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes         |
| Diameter                      | 125 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                   |
| Breedte wielkern              | 50 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A              |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D              |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 135 mm             |
| Breedte plaat                      | 110 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9651FTP125P63 CL67

EAN 4031582348736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

