



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ○ ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Productnaam                  | Kappa                                                        |
| Type                         | Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen                                   |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 1200 kg                                                      |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 1000 kg                                                      |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                                          |
| Roestvrij                    | Nee                                                          |
| Statisch Draagvermogen       | 2000 kg                                                      |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C                                                       |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                                                        |
| Totale hoogte                | 305 mm                                                       |
| Totale breedte               | 116 mm                                                       |
| Totaal gewicht               | 5,44 kg                                                      |

#### VORK

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar              |
| Vork Vorm                  | Breed, versterkt                                |
| Zwenklager                 | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd                              |
| Offset                     | 61 mm                                           |
| Zwenk radius               | 187,5 mm                                        |
| Uitzwenking                | 375 mm                                          |
| Lubrication nipple         | 1                                               |
| Diameter koepel            | 111 mm                                          |

#### WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide, zwaar        |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern   |
| Lager                         | Precisie kogellagers    |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel                    | Natuurlijk wit          |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 250 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                   |
| Breedte wielkern              | 50 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D              |

#### BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 135 mm             |
| Breedte plaat                      | 110 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

