

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Verloop	○ ○ ○ ○ ○
Corrosieweerstand	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	50 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	50 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	71 mm
Totale breedte	57 mm
Totaal gewicht	0,32 kg

VORK

Kleur	Wit
Offset	30 mm
Zwenk radius	51 mm
Uitzwenking	102 mm
Diameter koepel	57 mm

WIEL

Lager	Rollager, gedempt
Kleur Wiel	Zwart
Diameter	42 mm
Breedte Loopvlak	19 mm
Breedte wielkern	19 mm

BEVESTIGING

Lengte plaat	55 mm
Breedte plaat	55 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	42 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	42 mm
Diameter bevestigingsgat	6,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120

Bestelnummer 00062074
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

