

## ZETA REVERSE

468BITP125P63 cv

EAN 4031582398311



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |       |
|--------|-------|
| 回転性能   | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●●○ |
| 摩擦     | ●●●●○ |
| 耐食性    | ●●●○○ |

## コア属性

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 製品名       | Zeta reverse                    |
| ハウジングタイプ  | トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器                  |
| 4km/hの耐荷重 | 500 kg                          |
| 6km/hの耐荷重 | 400 kg                          |
| 導電性       | いいえ                             |
| ステンレス     | いいえ                             |
| 静荷重       | 1000 kg                         |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C                          |
| 最大温度範囲    | 60 °C                           |
| 取付高       | 164 mm                          |
| 全幅        | 96 mm                           |
| 総重量       | 3.17 kg                         |

## ハウジング

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 住宅用建材   | スチール、超重量系             |
| フォーク形状  | 幅広い、強化版               |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| 色       | 青色被膜保護                |
| オフセット   | 60 mm                 |
| 旋回半径    | 161 mm                |
| 旋回径     | 322 mm                |
| ドーム径    | 96 mm                 |

## 車輪

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Tread profile | 凸型                |
| 本体材質          | アルミニウム            |
| トレッド材質        | ポリウレタン、鑄造         |
| ベアリング         | 精密ボールベアリング        |
| 車軸            | ナットでネジ止め          |
| 車輪色           | ハニーイエロー (RAL1005) |
| スレッドガード       | スレッドガードなし         |
| 直径            | 125 mm            |
| トレッド幅         | 50 mm             |
| ボディ幅          | 50 mm             |
| トレッドの硬度 (A)   | 92 ショアA           |
| トレッドの硬度 (D)   | 42 ショアD           |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 137 mm  |
| プレート幅       | 105 mm  |
| プレート穴長 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 80 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 105 mm  |
| プレート穴径      | 11 mm   |

# ZETA REVERSE

468BITP125P63 cv

EAN 4031582398311

注文番号 00860893

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

