

ALPHA STAINLESS

8478XSC100P62

EAN 4031582381740



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●●●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
導電性	はい
ステンレス	はい
静荷重	320 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	128 mm
全幅	85 mm
総重量	0.54 kg

ハウジング

住宅用建材	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
色	ステンレス

車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバーグレー（RAL7001と類似）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	34 mm
ボディ幅	34 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	100 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長（最小）	77 mm
プレート穴長（最大）	60 mm
プレート穴幅（最小）	77 mm
プレート穴幅（最大）	80 mm
プレート穴径	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478XSC100P62

EAN 4031582381740

注文番号 00035828

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

