

# ALPHA

3470ITP150P63 convex

EAN 4031582380569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Alpha          |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター        |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 350 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 700 kg         |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C         |
| 最大温度範囲    | 60 °C          |
| 取付高       | 195 mm         |
| 総重量       | 2.49 kg        |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | スチール、重量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 55 mm     |
| 旋回半径    | 130 mm    |
| 旋回径     | 260 mm    |

## 車輪

|               |            |
|---------------|------------|
| Tread profile | 凸型         |
| 本体材質          | アルミニウム     |
| トレッド材質        | ポリウレタン、鑄造  |
| ベアリング         | 精密ボールベアリング |
| 車軸            | ナットでネジ止め   |
| スレッドガード       | スレッドガードなし  |
| 直径            | 150 mm     |
| トレッド幅         | 50 mm      |
| 車軸穴径          | 0 mm       |
| トレッドの硬度（A）    | 92 ショアA    |

## フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 137 mm  |
| プレート幅      | 105 mm  |
| プレート穴長（最大） | 105 mm  |
| プレート穴幅（最小） | 75 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 80 mm   |
| プレート穴径     | 11 mm   |

# ALPHA

3470ITP150P63 convex

EAN 4031582380569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 製品図面

