

# STYLEA

5920XOI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582343007



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Rayon d'encombrement    | 53 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 106 mm |
| Diamètre du dôme        | 23 mm  |

## ROUE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Diamètre           | 65 mm |
| Largeur du bandage | 7 mm  |

## RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 11 mm |
|--------------------------|-------|

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Stylea  |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 50 kg   |
| Conducteur d'électricité        | yes     |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 100 kg  |
| Plage de température (minimale) | -10 °C  |
| Plage de température (maximale) | 40 °C   |
| Hauteur                         | 91.5 mm |
| Largeur totale                  | 46 mm   |

## Product Drawings

---

