



CHAPE

Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	100.5 mm
Diamètre d'encombrement	201 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stora
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	154 mm