

## ZETA REVERSE

468BITP125P63

EAN 4031582398328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Zeta reverse                                                             |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte                                     |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 500 kg                                                                   |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 400 kg                                                                   |
| Elétrico condutivo                | Não                                                                      |
| Aço inoxidável                    | Não                                                                      |
| Capacidade de carga estática      | 1000 kg                                                                  |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                                                                   |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                                                    |
| Altura total                      | 164 mm                                                                   |
| Largura geral                     | 96 mm                                                                    |
| Peso geral                        | 3,19 kg                                                                  |

## SUPORTE

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, muito pesada                         |
| Em Forma de Garfo       | Amplo, Reforçado                                   |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Cor                     | Passivada a azul                                   |
| Offset                  | 60 mm                                              |
| Raio giratório          | 161 mm                                             |
| Interferência giratória | 322 mm                                             |
| Diâmetro do dome        | 96 mm                                              |

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Alumínio                         |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Fundido             |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo                       | Aparafusado com porca            |
| Cor da Roda                | Amarelo mel (RAL1005)            |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 125 mm                           |
| Largura do Piso            | 50 mm                            |
| Largura do corpo           | 50 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                       |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                       |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 137 mm                      |
| Largura da placa                      | 105 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 105 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

# ZETA REVERSE

468BITP125P63

EAN 4031582398328

Número de encomenda 00860885

Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

