

GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Galea
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	139 mm
Larghezza complessiva	65 mm
Peso complessivo	0,44 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Chiuso
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Grigio chiaro (RAL7035)
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	90 mm
Ingombro di piroettamento	180 mm
Diametro cuffia superiore	59 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Colore battistrada	Grigio (RAL7042)
Colore Ruota	Grigio (RAL7042)
Parafili	Con parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Asse diametro del foro	0 mm
Lunghezza mozzo	0 mm
Larghezza corpo	30 mm
Durezza del Battistrada (A)	90 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	90 mm
Larghezza della piastra	70 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	50 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	54,4 mm
Larghezza foro piastra (minima)	60 mm
Larghezza foro piastra (massima)	70 mm
Diametro del foro della piastra	8,2 mm

GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594

Numero d'ordine 00071776

Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

