

LEVINA LIGHT

5225PJP075L51-10 RAL 9011

EAN 4031582482478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Levina light
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	75 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	150 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	103 mm
Gesamtgewicht	0,18 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Gerade
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Ausladung	27 mm
Schwenkradius	73 mm
Störkreis	146 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm

LEVINA LIGHT

5225PJP075L51-10 RAL 9011

EAN 4031582482478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

