

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN

EAN 4031582413311



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Abrieb                  | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ○ ○ ○ ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Produktname                 | Footmaster |
| Typ                         | Lenkrolle  |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 500 kg     |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein       |
| Rostfrei                    | Nein       |
| Statische Tragfähigkeit     | 500 kg     |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C     |
| Temperaturbereich (Maximum) | 90 °C      |
| Bauhöhe                     | 102 mm     |
| Gesamtbreite                | 86 mm      |
| Gesamtgewicht               | 2 kg       |

## GEHÄUSE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Farbe           | Weiß    |
| Ausladung       | 46 mm   |
| Schwenkradius   | 77,5 mm |
| Störkreis       | 155 mm  |
| Dom Durchmesser | 86 mm   |

## RAD

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Lager                 | Gedämpftes Rollenlager |
| Radfarbe              | Schwarz                |
| Durchmesser           | 63 mm                  |
| Breite der Lauffläche | 30 mm                  |
| Breite des Radkörpers | 30 mm                  |

## BEFESTIGUNG

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Plattenlänge                | 90 mm |
| Plattenbreite               | 90 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 70 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 70 mm |
| Plattenloch Durchmesser     | 9 mm  |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN

EAN 4031582413311

Bestellnummer 00062082  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

