



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Delta
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	600 kg
6km/hの耐荷重	480 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1200 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	210 mm
全幅	115 mm
総重量	2.08 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
色	青色被膜保護
ドーム径	115 mm

車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニーエロー（RAL1005）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	160 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	115 mm
プレート穴長（最小）	75 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最小）	105 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	11 mm

