

ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
導電性	はい
ステンレス	はい
静荷重	400 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	128 mm
全幅	75 mm
総重量	0.73 kg

ハウジング

住宅用建材	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	41 mm
旋回半径	91 mm
旋回径	182 mm
ドーム径	75 mm

車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバークレー (RAL7001と類似)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	36 mm
ボディ幅	36 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603

注文番号 00062784
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

