

## ALPHA

3478DVJ200P63

EAN 4031582306354



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |       |
|--------|-------|
| 回転性能   | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●●○ |
| 摩擦     | ●●●○○ |
| 耐食性    | ●●●○○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Alpha          |
| ハウジングタイプ  | 固定キャスター        |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 205 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 410 kg         |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C         |
| 最大温度範囲    | 85 °C          |
| 取付高       | 240 mm         |
| 全幅        | 115 mm         |
| 総重量       | 2.61 kg        |

## ハウジング

|        |          |
|--------|----------|
| 住宅用建材  | スチール、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い     |
| 色      | 青色被膜保護   |

## 車輪

|            |           |
|------------|-----------|
| 本体材質       | シートスチール   |
| トレッド材質     | 硬質ゴム、黒    |
| ベアリング      | ローラーベアリング |
| 車軸         | ナットでネジ止め  |
| 車輪色        | 青色被膜保護    |
| スレッドガード    | スレッドガード付き |
| 直径         | 200 mm    |
| トレッド幅      | 50 mm     |
| ボディ幅       | 50 mm     |
| トレッドの硬度（A） | 80 ショアA   |

## フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 140 mm  |
| プレート幅      | 115 mm  |
| プレート穴長（最小） | 75 mm   |
| プレート穴長（最大） | 80 mm   |
| プレート穴幅（最小） | 75 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 105 mm  |
| プレート穴径     | 11 mm   |

