



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	850 kg
6 公里/小时的载重	680 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1700 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	1.52 kg

轮子

轮体材料	钢、铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	蜂蜜黄（RAL1005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	85 mm
胎面宽度	115 mm
轴孔直径	30 mm
中心长度	115 mm
轮体宽度	115 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D
轴承类型	6006

