

## COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Compacta           |
| ハウジングタイプ  | 固定キャスター            |
| 標準        | EN12528 - 家具用キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 40 kg              |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 80 kg              |
| 温度範囲 (最小) | -25 °C             |
| 最大温度範囲    | 80 °C              |
| 取付高       | 48.5 mm            |
| 全幅        | 20 mm              |
| 総重量       | 0.06 kg            |

## ハウジング

|        |          |
|--------|----------|
| 住宅用建材  | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 角度のある    |
| 色      | 青色被膜保護   |
| ドーム径   | 20 mm    |

## 車輪

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 本体材質        | ポリアミド                   |
| トレッド材質      | 車輪本体と同一                 |
| ベアリング       | スパーサーチューブ付きプレーンベアリング    |
| 車軸          | リベット止め                  |
| 車輪色         | グラファイトブラック<br>(RAL9011) |
| スレッドガード     | スレッドガードなし               |
| 直径          | 45 mm                   |
| トレッド幅       | 18 mm                   |
| ボディ幅        | 18 mm                   |
| トレッドの硬度 (D) | 75 ショアD                 |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 67 mm   |
| プレート幅       | 24 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 54 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 54 mm   |
| プレート穴径      | 5.3 mm  |

# COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075

注文番号 00021141

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

