

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Forma
Typ	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h	125 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-18 °C
Temperaturbereich (Maximum)	120 °C
Bauhöhe	166 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
	weich
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	18 mm
Härte der Lauffläche (A)	60 Shore A

GEHÄUSE

Material	Zink-Druckguss / Aluminium
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Präzisionskugellager
Ausladung	41 mm
Schwenkradius	117 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	92 mm
Plattenbreite	64 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	73 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	43 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	45 mm
Plattenloch Durchmesser	10,7 mm

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

