

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Stora
二氧化碳排放（范围3）	2.66
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	160 kg
温度范围（最低）	-25 °C
最高温度范围	60 °C
总高	153 mm
总宽度	74 mm
总重量	0.72 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	特殊功能
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	40 mm
旋转半径	102.5 mm
转向干涉	205 mm
圆顶直径	65 mm

轮子

轮体材料	注射聚氨酯 注塑
胎面材料	带跟踪双法兰
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	石板灰（RAL7015）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度（D）	59 海岸 D

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

订单号 00034015

产品图纸



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

